

**Garant****SCMT 120404, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 260748 HB7035-1 |
| GTIN           | 4045197948489   |
| Třída artiklu  | 21G             |

**Popis**

SCMT 120404 HB7035-1 Rohový rádius: 0,4 mm  
Typ: HB7035-1  
Lamač třísek: SS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min

**Technický popis**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Lamač třísek                      | SS                    |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Hlavní způsob použití             | P                     |
| Řezný materiál                    | TK                    |
| Rohový rádius                     | 0,4 mm                |
| Podmínky řezu                     | silně přerušovaný     |
| Posuv $f$                         | 0,05 - 0,2 mm/ot,     |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 120 - 350 m/min                              |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,2 - 1,5 mm                                 |
| Typ                                  | HB7035-1                                     |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SCMT 120404                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 4  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |