

**Garant****SCMT 120404, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260748 HB7010-1
GTIN	4045197948465
Třída artiklu	21G

**Popis**

SCMT 120404 HB7010-1 Rohový rádius: 0,4 mm  
Typ: HB7010-1  
Lamač třísek: SS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 500 m/min

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 500 m/min
Lamač třísek	SS
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm

Typ	HB7010-1
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení