

**Garant****CNMG 120404 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250059 HB7020
GTIN	4045197948526
Třída artiklu	21G

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Lamač třísek	WSS
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 400 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení