

Garant**CNMG 120412 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250063 HB7020
GTIN	4045197948540
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120412 Wiper HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: WSS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Lamač třísek	WSS
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Druh	HB7020
Rohový rádius	1,2 mm

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení