

Garant**DNMG 110408 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250655 HB7020
GTIN	4045197948564
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Typ	HB7020
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	WSS
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení