

Garant**CNMG 120408 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250157 HB7020
GTIN	4045197948717
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120408 Wiper HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: WSM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HB7020
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Lamač třísek	WSM
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení