

**Garant****DNMG 150612 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250765 HB7020
GTIN	4045197948748
Třída artiklu	21G

**Technický popis**

Typ	HB7020
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,3 - 0,45 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Lamač třísek	WSM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612

Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení