

Garant**CCMT 09T308 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260153 HB7020
GTIN	4045197948878
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv f	0,15 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7020
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	WSM
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení