

Garant**CCMT 120404 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260159 HB7020
GTIN	4045197948885
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 120404 Wiper HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: WSM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh	HB7020
Lamač třísek	WSM

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 120404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení