

Garant**DNMG 150404, Řezný materiál: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250670 HB7010-1
GTIN	4045197948908
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150404 HB7010-1 Typ: HB7010-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Typ	HB7010-1

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	SS
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení