

Garant**DNMG 150404, Řezný materiál: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250767 HB7010-1
GTIN	4045197949073
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150404 HB7010-1 Typ: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min

Lamač třísek	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Hloubka řezu a _p	0,5 - 5 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení