

**Svinovací metr Vario přesnost 1, Délka pásma: 10m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	462090 10
GTIN	4007368114918
Třída artiklu	46M

Popis**Provedení:**

Mimořádně lehký a praktický svinovací metr pro profesionální použití. Pouzdro z polyamidu zesíleného skelným vláknem. **S aretací pásma a automatickým zpětným navíjením pásma.** Kluzné ložisko ze speciálního materiálu TRIBOCOMP® s teflonem zajišťuje **šetrné posouvání** a mimořádně lehký chod. Inovativní tlumič ze speciální gumy zachycuje energii zpětného rázu a chrání zápěstí. Speciální průhledný lak účinně chrání pásmo proti opotřebením. **Dodatečné potlačení odrazu** umožňuje jasnou čitelnost při jakýchkoli světelných poměrech.

Technický popis

Délka korpusu	76 mm
Výška korpusu	75 mm
Šířka korpusu	32 mm
Šířka pásma	19 mm
Norma	EG I
Kalibrování	G1
Druh produktu	pásmo

Služby

Kalibrování Svinovací metr Maximální délka 10 m

026240 10