

**Garant****DNMG 150412, Řezný materiál: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250769 HB7035-1
GTIN	4045197949165
Třída artiklu	21G

**Popis**

DNMG 150412 HB7035-1 Typ: HB7035-1  
Lamač třísek: SM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 320 m/min

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Typ	HB7035-1
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Rohový rádius	1,2 mm

Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 320 m/min
Hlavní způsob použití	P
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150412
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení