

Garant**DNMG 150412, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250769 HB7020
GTIN	4045197949158
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150412 HB7020 Typ: HB7020
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Rohový rádius	1,2 mm
Typ	HB7020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Lamač třísek	SM
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150412
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení