

Garant**DNMG 150412, Řezný materiál: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250769 HB7010-1
GTIN	4045197949141
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150412 HB7010-1 Typ: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7010-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování

Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150412
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení