

Garant**DNMG 150408, Řezný materiál: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250768 HB7010-1
GTIN	4045197949110
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150408 HB7010-1 Typ: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7010-1

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Lamač třísek	SM
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení