

Garant**DNMG 150404, Řezný materiál: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250767 HB7035-1
GTIN	4045197949097
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150404 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Typ	HB7035-1
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení