

Garant**Svinovací metr, Délka: 2m****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 461900 2 |
| GTIN | 4045197949257 |
| Třída artiklu | 41H |

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní svinovací metr s krytem z polyamidu s laminátovou výztuží a automatickým navíjením.

Pro perfektní úchop jsou kontaktní plochy a tlačítko brzdy potaženy **2složkovým** materiálem **Haptoprene**.

Kluzná ložiska s teflonem zajišťují jemné klouzání a obzvláště lehký chod.

Inovativní tlumič ze speciální gumy pohlcuje energii zpětného rázu a chrání tím zápěstní kloub.

Vložený hliníkový profil na spodní straně pro zachování přesné a stabilní polohy.

Speciální čirý lak účinně chrání pásmo před opotřebením. Úprava proti odleskům navíc zajišťuje dobrou viditelnost za všech světelných podmínek.

Stupnice v mm.

Technický popis

| | |
|---------------|-------|
| Výška korpusu | 59 mm |
| Délka pásma | 2 m |
| Šířka pásma | 13 mm |
| Délka korpusu | 62 mm |

| | |
|---------------|-------|
| Šířka korpusu | 26 mm |
| Norma | EG II |
| Kalibrování | G1 |
| Druh produktu | pásmo |

Služby

| | |
|---|----------|
| KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 2 m | 026240 2 |
|---|----------|