

**Garant****Svinovací metr mm/palce, Délka: 2m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	461910 2
GTIN	4045197949288
Třída artiklu	41H

**Popis****Provedení:**

Vysoce kvalitní svinovací metr s krytem z polyamidu s laminátovou výztuží a automatickým navíjením.

Pro perfektní úchop jsou kontaktní plochy a tlačítko brzdy potaženy **2složkovým** materiálem **Haptoprene**.

Kluzná ložiska s teflonem zajišťují jemné klouzání a obzvláště lehký chod.

**Inovativní tlumič** ze speciální gumy pohlcuje energii zpětného rázu a chrání tím zápěstní kloub.

**Vložený hliníkový profil** na spodní straně pro zachování přesné a stabilní polohy.

Speciální čirý lak účinně chrání pásmo před opotřebením. Úprava proti odleskům navíc zajišťuje dobrou viditelnost za všech světelných podmínek.

Stupnice mm/palce

**Technický popis**

Šířka pásma	13 mm
Délka pásma	2 m
Délka korpusu	62 mm
Výška korpusu	59 mm
Šířka korpusu	26 mm

Norma	EG II
Kalibrování	G1
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Druh produktu	pásmo

**Služby**

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 2 m	026240 2
---	----------