

BMI®**Svinovací metr, Délka pásma: 10m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	462120 10
GTIN	4007368114925
Třída artiklu	46M

Popis**Provedení:**

Mimořádně lehký a praktický svinovací metr pro profesionální použití. Pouzdro z polyamidu zesíleného skelným vláknem. **S aretací pásma a automatickým zpětným navíjením pásma.** Kluzné ložisko ze speciálního materiálu TRIBOCOMP® s teflonem zajišťuje **šetrné posouvání** a mimořádně lehký chod. Inovativní tlumič ze speciální gumy zachycuje energii zpětného rázu a chrání zápěstí. Speciální průhledný lak účinně chrání pásmo proti opotřebení. **Dodatečné potlačení odrazu** umožňuje jasnou čitelnost při jakýchkoli světelných poměrech.

Technický popis

Výška korpusu	77 mm
Délka korpusu	78 mm
Šířka korpusu	32 mm
Šířka pásma	19 mm
Norma	EG II
Kalibrování	G1

Druh produktu

pásmo

Služby

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 10 m

026240 10