

Garant**Polohovací upínací čep, Ød1×délka l1: 20X25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370105 20X25
GTIN	4045197949400
Třída artiklu	31E

Popis**Výhoda:**

- Díky předpětí pružiny nedochází k přetížení vnitřní mechaniky a díky tomu bez opotřebení.
- Tlumící vibrace a kmitání.
- Samosvorné, bez nechtěného uvolnění v případě vibrací.
- Vysoká přesnost opakování $\pm 0,03$ mm.
- Plochá konstrukce.
- Snadná obsluha.

Použití:

K rychlému upnutí, fixaci, nastavení, výměně a zajištění obrobků, desek, přípravků atd.

Materiál:

Ocel k zušlechtnění, černěná

Technický popis

Rožměr klíče z_2	6 mm
Délka l_2	13,6 mm

Přidržná síla	6 kN
Délka l_3	10 mm
Rozměr klíče 1	38 mm
Na upínací desky $\pm 0,05$	20 mm
Druh produktu	Upínací čepy