

**Garant****Polohovací upínací čep, Ød1×délka l1: 16X25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370105 16X25
GTIN	4045197943781
Třída artiklu	31E

**Popis****Výhoda:**

- Díky předpětí pružiny nedochází k přetížení vnitřní mechaniky a díky tomu bez opotřebení.
- Tlumící vibrace a kmitání.
- Samosvorné, bez nechtěného uvolnění v případě vibrací.
- Vysoká přesnost opakování  $\pm 0,03$  mm.
- Plochá konstrukce.
- Snadná obsluha.

**Použití:**

K rychlému upnutí, fixaci, nastavení, výměně a zajištění obrobků, desek, přípravků atd.

**Materiál:**

Ocel k zušlechtnění, černěná

**Technický popis**

Přídržná síla	5 kN
Délka l <sub>2</sub>	13,6 mm

Délka $l_3$	10 mm
Rozměr klíče $_2$	6 mm
Rozměr klíče $_1$	30 mm
Na upínací desky $\pm 0,05$	20 mm
Druh produktu	Upínací čepy