

Garant**Polohovací upínací čep, Ød1×délka l1: 16X30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370105 16X30
GTIN	4045197943798
Třída artiklu	31E

Popis**Výhoda:**

- Díky předpětí pružiny nedochází k přetížení vnitřní mechaniky a díky tomu bez opotřebení.
- Tlumící vibrace a kmitání.
- Samosvorné, bez nechtěného uvolnění v případě vibrací.
- Vysoká přesnost opakování $\pm 0,03$ mm.
- Plochá konstrukce.
- Snadná obsluha.

Použití:

K rychlému upnutí, fixaci, nastavení, výměně a zajištění obrobků, desek, přípravků atd.

Materiál:

Ocel k zušlechtnění, černěná

Technický popis

Rozměr klíče z_2	6 mm
Délka l_3	10 mm

Rozměr klíče l_1	30 mm
Přídržná síla	5 kN
Délka l_2	13,6 mm
Na upínací desky $\pm 0,05$	25 mm
Druh produktu	Upínací čepy