

Garant**Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412680 200
GTIN	4045197949356
Třída artiklu	41A

Popis**Provedení:**

Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem. **Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). **Ergonomické pouzdro obsahuje na dotyk příjemnou komponentu Haptoprene.** Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Výhoda:

- Ergonomické pouzdro obsahuje na dotyk příjemnou komponentu Haptoprene.
- Dlouhá životnost baterie.
- Velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.
- Nový moderní design.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963

Náhradní díl:

Víčko datového výstupu č. 412237 vel. D, držák na baterie č. 412237 vel. B.

Technický popis

Počet obsažených baterií	1
--------------------------	---

Rozsah měření	0 - 200 mm
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odečet	0,0005 palec
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	A1
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Délka měřicí čelisti	50 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2

Rozhraní klávesnice USB Typ G2	498963 G2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Šroub pro držák hloubkoměru	412236
Krytka pro posuvné měřítko Typ D	412237 D
Krytka pro posuvné měřítko Typ B	412237 B