

**6hranný šroubovák, přímý, se silovou rukojetí, Šestihran: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	627500 3
GTIN	4045197951151
Třída artiklu	62C

Popis**Provedení:**

Vícekomponentová silová rukojeť. Jádru z nárazuvzdorného plastu s rukojetí komfortní a optimalizovanou pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.

Technický popis

6hran	3 mm
Celková délka	162 mm
Délka čepele	75 mm
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Materiál	chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti	nárazuvzdorný plast
Povrch	chromované
Otočná koncovka	ne
S kulovou hlavou	ne
Druh produktu	Šroubováky