



## Plochý šroubovák se silovou rukojetí, Šířka břitu b: 7mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	660701 7
GTIN	4045197951458
Třída artiklu	62F

### Popis

#### Provedení:

**Vícesložková silová rukojeť**, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.

Od vel. 5,5 se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

### Technický popis

Celková délka	225 mm
Síla břitu a	1,2 mm
Délka čepele	125 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	10 mm
Šířka břitu b	7 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky