

**Garant****Digitální posuvné měřítko IP54 s kulatým hloubkoměrem a datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412682 150
GTIN	4045197949370
Třída artiklu	41A

**Popis****Provedení:**

Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem. **Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). **Ergonomické pouzdro obsahuje na dotyk příjemnou komponentu Haptoprene.** Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

**Výhoda:**

- **Ergonomické pouzdro obsahuje na dotyk příjemnou komponentu Haptoprene.**
- **Dlouhá životnost baterie.**
- **Velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.**
- **Nový moderní design.**

**Funkce:**

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963

**Náhradní díl:**

Víčko datového výstupu č. 412237 vel. D, držák na baterie č. 412237 vel. B.

**Technický popis**

Odečet	0,0005 palec
Norma	ISO 13385
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Hloubkoměr	Ø 1,6
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozsah měření	0 - 150 mm
Počet obsažených baterií	1
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	40 mm
Rozlišení	0,01 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Rozhraní klávesniceUSB Typ G2	498963 G2
Šroub pro držák hloubkoměru	412236
Krytka pro posuvné měřítko Typ D	412237 D
Krytka pro posuvné měřítko Typ B	412237 B