



## Sada šroubováků, 8dílná ploché a pro šrouby Phillips a Pozidriv, Počet šroubováků: 4/2/2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	667332 4/2/2
GTIN	4045197951588
Třída artiklu	62F

### Popis

#### Provedení:

**Vícesložková silová rukojeť**, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 plochem šroubováku č. 660701 vel. 3,5; 5,5; 7; 8.

Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668401 vel. 1; 2.

Po 1 šroubováku pro šrouby Pozidriv č. 668501 vel. 1; 2.

### Technický popis

Unášecí profil	Ploché šroubováky
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák, Pozidriv
Počet šroubováků	8
Druh produktu	Šroubováky

### Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Pozidriv, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668501 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 8 mm	660701 8
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668501 2
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660701 5,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 7 mm	660701 7
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660701 3,5