

Garant**Digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 412690 150 |
| GTIN | 4045197949387 |
| Třída artiklu | 41A |

Popis**Provedení:**

Digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem. **Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách nečinnosti se systém automaticky přepne do režimu úspory energie a opět se aktivuje pouhým posuvem měřítka. Naměřená hodnota a nulový bod přitom zůstávají zachováni.

2složkové pouzdro **s na dotyk příjemným povrchem Haptoprene.** Posuvné měřítko je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu – včetně datového kabelu. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963.

Náhradní díl:

Kryt datového výstupu č. 412237 vel. D, držák baterií č. 412237 vel. B.

Technický popis

| | |
|------------------------|--------------|
| Kalibrování | A1 |
| Odečet | 0,0005 palec |
| Rozsah měření | 0 - 150 mm |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |

| | |
|--|-----------------------------|
| Délka měřicí čelisti | 40 mm |
| Rozlišení | 0,01 mm |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Hloubkoměr je k dispozici | ano |
| Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 |
| Norma | ISO 13385 |
| Ochranná třída IP | IP 67 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Odchylka měření E MPE | ±0,02 mm |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Měřicí technika | digitální |
| Materiál | ušlechtilá ocel, INOX |
| Všechny díly | kalená |
| Obal | stabilní box |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm | 021000 200 |
| Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm | 021010 200 |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Rozhraní klávesnice USB Typ G2 | 498963 G2 |
| Šroub pro držák hloubkoměru | 412236 |
| Krytka pro posuvné měřítko Typ B | 412237 B |

Krytka pro posuvné měřítko Typ D

412237 D

Typ SPRING

412240 SPRING