

**Plochý šroubovák se silovou rukojetí, Šířka břitu b: 2,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660701 2,5
GTIN	4045197951403
Třída artiklu	62F

Popis**Provedení:**

Vícesložková silová rukojeť, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.

Od vel. 5,5 se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Technický popis

Délka čepel	75 mm
Celková délka	162 mm
Šířka břitu b	2,5 mm
Síla břitu a	0,4 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky