

HOLEX**Sada plochých šroubováků se silovou rukojetí, Počet šroubováků: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660711 9
GTIN	4045197951502
Třída artiklu	62F

Popis**Provedení:**

Vícesložková silová rukojeť, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.

Od vel. 5,5 se 6hranným osazením pro otvřený klíč.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660701: vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10; 12

Technický popis

Počet šroubováků	9
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 8 mm	660701 8
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 7 mm	660701 7
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 4 mm	660701 4

Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 2,5 mm	660701 2,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660701 3,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3 mm	660701 3
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660701 5,5