

**HOLEX****Plochý šroubovák se silovou rukojetí, Šířka břitu b: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660701 3
GTIN	4045197951410
Třída artiklu	62F

**Popis****Provedení:**

**Vícesložková silová rukojeť**, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.

Od vel. 5,5 se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

**Technický popis**

Síla břitu a	0,5 mm
Délka čepele	80 mm
Celková délka	167 mm
Šířka břitu b	3 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky