

**Garant****Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418682 150
GTIN	4045197949721
Třída artiklu	41A

**Popis****Provedení:**

**Velmi velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro **s na dotyk přijemným povrchem Haptoprene**. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem Ø 1,5 mm, délka 5 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru).

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Přídavný můstek dlouhý 320 mm č. 418689, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963.

**Technický popis**

Rozsah měření	0 - 150 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Průřez měřicí lišty	16×3,5 mm
Kalibrování	A1
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Počet obsažených baterií	1
Délka můstku	100 mm
Výška číslic LCD displeje	11,5 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Funkce Preset	ano
Automatické vypnutí	ano
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Hloubkoměr

## Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

## Příslušenství

Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 320 mm	418744 320
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032

Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 180 mm	418744 180
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Rozhraní klávesniceUSB Typ G2	498963 G2
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 260 mm	418744 260
Nástavec pro měření vzdáleností Ø 4 mm	418630
Krytka pro posuvné měřítko Typ B	412237 B
Krytka pro posuvné měřítko Typ D	412237 D
Šroub pro držák hloubkoměru	412236