

**HOLEX****Plochý šroubovák se silovou rukojetí, Šířka břitu b: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660701 4
GTIN	4045197951434
Třída artiklu	62F

**Popis****Provedení:**

**Vícesložková silová rukojeť**, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.

Od vel. 5,5 se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

**Technický popis**

Celková délka	207 mm
Délka čepele	100 mm
Šířka břitu b	4 mm
Síla břitu a	0,8 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky