




## Sada šroubováků, 6dílná ploché a pro šrouby Phillips, Počet šroubováků: 4/2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	667312 4/2
GTIN	4045197951540
Třída artiklu	62F

### Popis

#### Provedení:

**Vícesložková silová rukojeť**, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 plochem šroubováku č. 660701 vel. 3,5; 5,5; 7; 8.

Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668401 vel. 1; 2.

### Technický popis

Počet šroubováků	6
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Šroubováky

### Příslušenství

Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 7 mm	660701 7
Nástroj k magnetizaci	666450
	668401 2

Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2

Svěrný držák na nástroje pro upevnění na stěnu Typ S	667077 S
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 8 mm	660701 8
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660701 5,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660701 3,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1