



Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 2 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	113005 2
GTIN	4045197951809
Třída artiklu	12B

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 9 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 12 mm

Celková délka L: 38 mm

Stopka Ø D_s : 2 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,05 mm/ot,

Technický popis

Celková délka L	38 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm/ot,
Stopka Ø D_s	2 mm
Délka drážky pro třísky L_c	12 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	9 mm

Norma	DIN 1897
Jmenovitý Ø D _c	2 mm
Počet břitů Z	2
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták