

**Garant****Prodloužení pro závitník s rychloupínacím zařízením, Typ: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338460 10
GTIN	4045197953179
Třída artiklu	31M

**Popis****Provedení:**

- Dlouhé provedení.
- K přenosu točivého momentu dochází prostřednictvím čtyřhranu.
- Přední konec prodloužení je vybaven přípravkem pro rychlou výměnu.
- Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže ho lze upnout i do rychlovýměnných vložek závitníku nebo upínacích ER kleštin závitníku se čtyřhranem.

**Výhoda:**

- Časově úsporná a opakovatelná výměna závitníku prostřednictvím rychlovýměnné spojky.
- Téměř libovolná kombinace prodloužení díky shodným průměrům  $D_3$  resp. unášecímu čtyřhranu  $K_2$ .

**Použití:**

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

**Vhodné pro:**

Upnutí v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

**Technický popis**

Pro $\varnothing$ stopky závitu $d_2$	12 mm
Pro jmenovitý $\varnothing$ závitu $d_1$ DIN 374/376	M16
Prodloužení $\varnothing D_4$	20 mm
Prodloužení $L_3$	145 mm
Prodloužení $L_2$	45 mm
Prodloužení $\varnothing D_3$	12 mm
Prodloužení $K_2$	9 mm
Druh produktu	Prodloužení