



Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 4,4 mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 113005 4,4 |
| GTIN | 4045197952134 |
| Třída artiklu | 12B |

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 17,4 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 24 mm

Celková délka L: 58 mm

Stopka Ø D_s : 4,4 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,05 mm/ot,

Technický popis

| | |
|---|-------------|
| Posuv f v oceli < 750 N/mm ² | 0,05 mm/ot, |
| Délka drážky pro třísky L_c | 24 mm |
| Celková délka L | 58 mm |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 | 17,4 mm |
| Stopka Ø D_s | 4,4 mm |
| Tolerance jmenovitý Ø | h8 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Norma | DIN 1897 |
| Jmenovitý Ø D _c | 4,4 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Vrcholový úhel | 130 stupeň |
| Série | HOLEX CleverDrill |
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | HSS |
| Typ | N |
| Stopka | Válcová stopka |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Spirálový vrták |