



Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 14,5 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	113005 14,5
GTIN	4045197952813
Třída artiklu	12B

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu.

Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 34,25 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 56 mm

Celková délka L: 111 mm

Stopka Ø D_s : 14,5 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,16 mm/ot,

Technický popis

Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,16 mm/ot,
Délka drážky pro třísky L_c	56 mm
Jmenovitý Ø D_c	14,5 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	34,25 mm
Stopka Ø D_s	14,5 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Celková délka L	111 mm

Norma	DIN 1897
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták