



Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 5,5 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	113005 5,5
GTIN	4045197952240
Třída artiklu	12B

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 19,8 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 28 mm

Celková délka L: 66 mm

Stopka Ø D_s : 5,5 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,08 mm/ot,

Technický popis

Stopka Ø D_s	5,5 mm
Celková délka L	66 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	19,8 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Délka drážky pro třísky L_c	28 mm
Norma	DIN 1897

Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,08 mm/ot,
Jmenovitý Ø D _c	5,5 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták