

**HOLEX****Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 2,2 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	113005 2,2
GTIN	4045197951915
Třída artiklu	12B

**Popis****Provedení:**

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu.

Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L<sub>2</sub>: 9,7 mm

Délka drážky pro třísky L<sub>c</sub>: 13 mm

Celková délka L: 40 mm

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 2,2 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/ot,

**Technický popis**

Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	2,2 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	9,7 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/ot,
Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>	13 mm
Stopka Ø D <sub>s</sub>	2,2 mm
Počet břitů Z	2
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Norma	DIN 1897

Celková délka L	40 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták