

HOLEX**Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 4,8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	113005 4,8
GTIN	4045197952172
Třída artiklu	12B

Popis**Provedení:**

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 18,8 mmDélka drážky pro třísky L_c : 26 mm

Celková délka L: 62 mm

Stopka Ø D_s : 4,8 mmPosuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,05 mm/ot,**Technický popis**

Norma	DIN 1897
Jmenovitý Ø D_c	4,8 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	18,8 mm
Celková délka L	62 mm
Stopka Ø D_s	4,8 mm
Počet břitů Z	2

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm/ot,
Délka drážky pro třísky L _c	26 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták