

**HOLEX****Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 3,9 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	113005 3,9
GTIN	4045197952080
Třída artiklu	12B

**Popis****Provedení:**

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

**Doporučení:****Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 16,2 mmDélka drážky pro třísky  $L_c$ : 22 mm

Celková délka L: 55 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 3,9 mmPosuv f v oceli < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/ot,**Technický popis**

Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	16,2 mm
Jmenovitý Ø $D_c$	3,9 mm
Norma	DIN 1897
Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/ot,
Stopka Ø $D_s$	3,9 mm

Celková délka L	55 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>	22 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták