



Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 3 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	113005 3
GTIN	4045197951991
Třída artiklu	12B

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 11,5 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 16 mm

Celková délka L: 46 mm

Stopka Ø D_s : 3 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,05 mm/ot,

Technický popis

Norma	DIN 1897
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	11,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm/ot,
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Jmenovitý Ø D_c	3 mm
Délka drážky pro třísky L_c	16 mm

Počet břitů Z	2
Celková délka L	46 mm
Stopka $\varnothing D_s$	3 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták