

**HOLEX****Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 5,9 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	113005 5,9
GTIN	4045197952288
Třída artiklu	12B

**Popis****Provedení:**

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu.

Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 19,15 mm

Délka drážky pro třísky  $L_c$ : 28 mm

Celková délka L: 66 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 5,9 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/ot,

**Technický popis**

Délka drážky pro třísky $L_c$	28 mm
Norma	DIN 1897
Stopka Ø $D_s$	5,9 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Jmenovitý Ø $D_c$	5,9 mm
Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ot,
Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	19,15 mm

Celková délka L	66 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták