

Garant**Vodorovná upínka variabilní, Typ: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376400 20
GTIN	4045197953308
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

S vodorovnou patkou. Kompletně černě pozinkované s plnými nýty. Ergonomická 2komponentní rukojeť. Zajištění proti ztrátě přitlačného šroubu. Kompletně s černě pozinkovaným přitlačným šroubem.

Výhoda:

Plynulá kompenzační funkce různých výšek obrobku. Konstantně vysoké upínací síly.

Technický popis

Přitlačný šroub	M6×49 mm
Maximální výška upnutí	35 mm
Upínací síla	2000 N
Automatické vyrovnání výšky S	20 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka