

Garant**Ojnicová rychloupínka variabilní, Typ: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376410 25
GTIN	4045197953346
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

S vodorovnou patkou. Kompletně černě pozinkované s plnými nýty. Ergonomická 2komponentní rukojeť. Zajištění proti ztrátě přitlačného šroubu. Kompletně s černě pozinkovaným přitlačným šroubem.

Výhoda:

Plynulá kompenzační funkce různých výšek obrobku. Konstantně vysoké upínací síly.

Technický popis

Maximální výška upnutí	35 mm
Upínací síla	3000 N
Přitlačný šroub	M8x50 mm
Automatické vyrovnání výšky S	13 mm
Druh produktu	Posuvná upínka