

Garant**Ojnicová rychloupínka variabilní, Typ: 15****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	376410 15
GTIN	4045197953339
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

S vodorovnou patkou. Kompletně černě pozinkované s plnými nýty. Ergonomická 2komponentní rukojeť. Zajištění proti ztrátě přitlačného šroubu. Kompletně s černě pozinkovaným přitlačným šroubem.

Výhoda:

Plynulá kompenzační funkce různých výšek obrobku. Konstantně vysoké upínací síly.

Technický popis

Maximální výška upnutí	25 mm
Přitlačný šroub	M6×37 mm
Upínací síla	2000 N
Automatické vyrovnání výšky S	8 mm
Druh produktu	Posuvná upínka