

Garant

Nosné sloupky, Výška: 962mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	938000 962
GTIN	4045197680341
Třída artiklu	91W

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha, protože je bez uzlového plechu. Závěsné drážky v rastru 50 mm na přední straně, závitová pouzdra na přední a vnitřní straně pro uchycení dalších modulů, jako jsou děrované stěny, odkládací police, atd. Nosný sloupek s postranními otvory pro kabelové průchodky. Dodávka v párech.

Vhodné pro:

Děrované stěny 2x č. 938008 nebo č. 938009.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Velikost 200 je vhodná pouze pro energetickou lištu, odkládací polici a Multifix.**
- **Při použití energetických lišt je zapotřebí současně objednat modul pro média č. 938002 vel. CUT/OUT.**

Vhodná pro uchycení párů nosných ramen.

Technický popis

Hloubka	100 mm
---------	--------

Technický list

Šířka	40 mm
Maximální osazení s děrovanou stěnou	2 × č. 938008 resp. č. 938009
Maximální nosnost	50 kg
Výška	962 mm
Hmotnost	6 kg
Série	Pracovní stůl KOMBI
Tloušťka materiálu	1 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostní certifikát	GS TÜV Süd
Druh produktu	Nosný sloupek

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/938000-962>