

**Strojní závitník typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131260 M20
GTIN	4045197953278
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 2,5 mm

Celková délka L: 140 mm

Ø stopky D_s: 16 mm

Stopka 4hran □: 12 mm

Ø otvoru pod závit: 17,5 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Celková délka L	140 mm
Norma	DIN 376
Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	16 mm
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	20 mm
Počet drážek na třísky	3
Toleranční třída	ISO 2 6H

Stoupání závitu	2,5 mm
Hloubka závitu	60 mm
Stopka 4hran □	12 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M20
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		